

DFE18SBNR47ME0#

末尾の「#」には包装コードが入ります。

サイズコード1608 (0603) in mm (in inch)、高さ0.8mm max. 小型高性能・低Rdcタイプ




<包装コード有り品番一覧>

DFE18SBNR47ME0L

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C], 運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。
オススメ用途	民生機器

外観および形状



(in mm)

特記事項

定格上の注意 定格電流（インダクタンス変化に基づく場合）とは、インダクタンスが初期値より30%低下した時の電流値です。定格電流を印加した際、製品の自己発熱による温度上昇は40℃以下です。製品の温度（周囲温度+自己発熱）は125℃以下になるようにお使いください。

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

DFE18SBNR47ME0#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。



参考情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
L	180mmエンボステーピング	3000

質量 (代表値)	
1個	0.0069g

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

DFE18SBNR47ME0#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

スペック

L寸法	1.6±0.2mm
W寸法	0.8±0.2mm
T寸法	0.8mm
サイズコード mm	1608
インダクタンス	0.47μH±20%
インダクタンス測定周波数	1MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合)	3100mA
定格電流 (温度上昇に基づく場合)	2400mA
直流抵抗上限	0.06Ω
使用温度範囲(自己温度上昇含む)	-40℃ ～ 125℃
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない)	-40℃ ～ 85℃
磁気シールドの種類	シールドあり (メタルアロイ)
絶対最大電圧	20Vdc
ブランド	Murata
シリーズ名	DFE18SBN_E0

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

DFE18SBNR47ME0#


注意：このデータシートは最新でない可能性があります。

村田製作所公式ウェブサイトよりDFE18SBNR47ME0#の最新データシートをダウンロードしてください。

<http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=DFE18SBNR47ME0%23>

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

特性データ



インダクタンス-周波数特性

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。