

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりTZY2R200A001R00の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=TZY2R200A001R00

TZY2R200A001R00

生産中止 RoHS REACH

外観および形状





特長

1. 外形2.5（W）×3.2（L）×1.25max.（H）mmの小型・薄型です。
2. カバー形状の改善により当社従来品より耐フラックス浸入性が改善されました。
3. 摺動面の密着性を上げることにより、調整後の容量値変動
（セッティングドリフト）が極めて少なく、非常に優れた安定性を示します。
4. 樹脂レス構造により、はんだ耐熱性に優れ、リフロー後も
安定した性能を発揮します。

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
R00	180mmエンボステーピング	2000

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりTZY2R200A001R00の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=TZY2R200A001R00

TZY2R200A001R00

スペック


形状	SMD
使用温度範囲	-25℃ ～ 85℃
T寸法	1.25mm
T寸法公差	max.
定格電圧	25Vdc
静電容量最小値(max.)	4.5pF
静電容量最大値	20pF
静電容量最大値公差	+100/-0%
調整方向	上面
温度係数	N750±500ppm/℃
Q	500min. at 1MHz, Cmax.
耐電圧	55Vdc
絶縁抵抗(min.)	10000MΩ
回転トルク	0.7～4.9mNm
質量	0.032g

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりTZY2R200A001R00の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=TZY2R200A001R00

TZY2R200A001R00


製品データ



構造図



周波数特性



温度特性

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。