

LQH43NH222J03#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

125℃環境下での使用が可能です。




<包装コード有り品番一覧>

LQH43NH222J03K LQH43NH222J03L

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,自動車用パワートレイン / セーフティ機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。
オススメ用途	自動車用パワートレイン / セーフティ機器

外観および形状



特記事項

定格上の注意 定格電流通電時、温度上昇は20℃以下、インダクタンスは公称インダクタンス値±10%以内です。

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
- 記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。

LQH43NH222J03#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

参考情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
K	330mmエンボステーピング	2500
L	180mmエンボステーピング	500

質量 (代表値)	
1個	0.13g

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様が記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

LQH43NH222J03#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

スペック

L寸法	4.5±0.3mm
W寸法	3.2±0.2mm
T寸法	2.6±0.2mm
サイズコード mm	4532
インダクタンス	2200μH±5%
インダクタンス測定周波数	1kHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合)	30mA
直流抵抗上限	36.72Ω
直流抵抗	30.6Ω±20%
磁気シールドの種類	シールドなし
Q 以上	40
Q 測定周波数	252kHz
自己共振周波数 (以上)	1.3MHz
ブランド	Murata
使用温度範囲	-40℃ ~ 125℃
シリーズ名	LQH43NH_03

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


LQH43NH222J03#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

特性データ


同特性となる別品番を表示している場合があります。

周波数特性 (L)




LQH43NH222J03 L

周波数特性 (Q)



LQH43NH222J03 Q

周波数特性 (Z)



LQH43NH222J03 |Z|

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。