



#B953AS-100M=P3



用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。
オススメ用途	民生機器

外観および形状



特記事項

定格電流（インダクタンス変化に基づく場合）とはインダクタンスが初期値より10%低下した時の電流値。定格電流（温度上昇に基づく場合）とは直流を流した時のコイルの温度上昇が40℃に達する電流値。

参考情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
=P3	330mmエンボステープニング	500

質量 (代表値)	
1個	3.688g

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

#B953AS-100M=P3

スペック

L寸法	12.5±0.3mm
W寸法	12.5±0.3mm
T寸法	6.8mm
サイズコード mm	125125
インダクタンス	10μH±20%
インダクタンス測定周波数	0.1MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合)	5500mA
定格電流 (温度上昇に基づく場合)	4400mA
直流抵抗上限	0.023Ω
使用温度範囲(自己温度上昇含む)	-40℃ ~ 85℃
磁気シールドの種類	シールドあり (フェライトコア)
ブランド	Murata
シリーズ名	DS126C2

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


#B953AS-100M=P3

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。


村田製作所公式ウェブサイトより#B953AS-100M=P3の最新データシートをダウンロードしてください。

<http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=%23B953AS-100M%3dP3>

特性データ



インダクタンス-電流特性



温度上昇特性

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。