

NFZ32BW881HN10#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

生産中

RoHS

REACH

<包装コード有り品番一覧>

NFZ32BW881HN10K

NFZ32BW881HN10L


用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。
オススメ用途	民生機器

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
K	330mmエンボステーピング	7500
L	180mmエンボステーピング	2000

外観および形状



お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

NFZ32BW881HN10#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

特長

1. NFZシリーズは30～150MHzの放射ノイズ対策のために設計

されたインピーダンス素子です。

小型で高インピーダンスを発生しますのでノイズの伝導経路に直列に挿入することで、ノイズ成分を減衰させることができます。

また、さまざまな周波数帯に対応したラインアップを取り揃えており、モデルやセットに合わせて、最適なノイズフィルタを選定することが可能です。

2. 外部電極はNiバリア構造となっているため、はんだ耐熱性に優れています。

3. NFZシリーズは、低直流抵抗のため、小型ながら大電流に

対応でき、定格電流は最大2.9Aです。

4. 使用上限温度125℃に対応しています。

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

NFZ32BW881HN10#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

スペック

形状	SMD
L寸法	3.2mm
L寸法公差	±0.3mm
W寸法	2.5mm
W寸法公差	±0.2mm
T寸法	1.55mm
T寸法公差	±0.15mm
使用温度範囲	-40℃ ～ 105℃
使用温度範囲(自己温度上昇含む)	-40℃ ～ 125℃
質量(typ.)	0.044g
回路数	1
定格電流(at 85℃)	200mA
定格電流(at 105℃)	80mA
直流抵抗(max.)	5.26Ω
直流抵抗(Rdc)	4.38Ω±20%
インピーダンス(at 1MHz)	880Ω
インピーダンス(at 1MHz)公差	±30%
サイズコード(mm表記)	3225

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。


2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

NFZ32BW881HN10#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。


製品データ




インピーダンス周波数特性

NFZ32BW_H□10シリーズを+85℃以上の温度でご使用の際は、定格電流のディレーティングが必要です。使用温度に応じて図のように使用電流のディレーティングを行ってください。

定格電流のディレーティング



定格電流のディレーティング



等価回路

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。