

LQH66SN101M03L

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

閉磁路タイプ




<包装コード有り品番一覧>

LQH66SN101M03K LQH66SN101M03L

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C], 運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。
オススメ用途	民生機器

外観および形状



特記事項

定格上の注意 定格電流印加時のインダクタンスは、インダクタンス値の±10%以内です。定格電流を印加した際、製品の自己発熱による温度上昇は40℃以下です。

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様が記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

LQH66SN101M03L

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。



参考情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
K	330mmエンボステーピング	1500
L	180mmエンボステーピング	350

質量 (代表値)	
1個	0.71g

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

LQH66SN101M03L

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

スペック

L寸法	6.3±0.3mm
W寸法	6.3±0.3mm
T寸法	4.7±0.3mm
サイズコード mm	6363
インダクタンス	100μH±20%
インダクタンス測定周波数	100kHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合)	0.52A
直流抵抗上限	0.504Ω
直流抵抗	0.36Ω±40%
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない)	-40℃ ～ 80℃
磁気シールドの種類	シールドあり (フェライトコア)
自己共振周波数 (以上)	6.5MHz
ブランド	Murata
シリーズ名	LQH66SN_03

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

LQH66SN101M03L


注意：このデータシートは最新でない可能性があります。

村田製作所公式ウェブサイトよりLQH66SN101M03#の最新データシートをダウンロードしてください。


<http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=LQH66SN101M03%23>

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

特性データ



インダクタンス-電流特性



インピーダンス-周波数特性

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。