

HPR100C

生産中

RoHS

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

特長

Not recommended for new design

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

HPR100C

 スペック

出力電力 (W)Max	0.75W
Vin(V)	4.5V ~ 5.5V
Vin(V)typ	5V
Vout (V)	5V
Vout (V)typ	5V
絶縁耐圧 (V)	750V
効率 (%)	69%
サイズ (mm)W	6.1mm
サイズ (mm)L	19.6mm
サイズ (mm)T	10.2mm
動作温度範囲(degC)	-25℃ ~ 85℃
出力数 (#)	1
Iout (A)Max	0.15A
パッケージ	SIP
製品シリーズ	HPR
製品シリーズ特徴	0.75 Watt Single Output DC-DC Converters
ブランド	Murata Power Solutions

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。