

NMTTLD6S5MC

生産中止

RoHS

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

特長

±6V Unregulated and +5V Regulated, Isolated TTL Driver DC-DC, 4.5-5.5V Input

外観および形状



お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

NMTTLD6S5MC

 スペック

出力電力 (W)Max	0.8W
Vin(V)	4.5V ~ 5.5V
Vin(V)typ	5V
Vout (V)	5V
Vout (V)typ	5V
ラインレギュレーション (%)	-1.2% ~ 1.2%
ロードレギュレーション (%)	15%
絶縁耐圧 (Vac)	1500Vac
効率 (%)	58%
サイズ (mm)W	16.89mm
サイズ (mm)L	14.7mm
サイズ (mm)T	6.56mm
動作温度範囲(degC)	-40℃ ~ 95℃
出力数 (#)	1
Iout (A)Max	0.16A
パッケージ	SMD
製品シリーズ	NMT
製品シリーズ特徴	Digital isolator DC-DC
レギュレーション	Regulated
安全規格	UL60950, ANSI/AAMIES60601-1
Vout2 (V)	-6V ~ 6V
ブランド	Murata Power Solutions

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。