

LQW2BAS8N2G00#

末尾の「#」には包装コードが入ります。

サイズコード2015 (0805) in mm (in inch)、横巻巻線タイプ



<包装コード有り品番一覧>

LQW2BAS8N2G00B



LQW2BAS8N2G00K

LQW2BAS8N2G00L

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。
オススメ用途	民生機器

外観および形状



お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

LQW2BAS8N2G00#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

参考情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
B	バラ袋	500
K	330mmエンボステープニング	8000
L	180mmエンボステープニング	2000

質量 (代表値)	
1個	0.014g

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様が記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

LQW2BAS8N2G00#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

スペック

L寸法	2.09±0.2mm
W寸法	1.53±0.2mm
T寸法	1.42±0.1mm
サイズコード mm	2015
インダクタンス	8.2nH±2%
インダクタンス測定周波数	250MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合)	600mA
直流抵抗上限	0.12Ω
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない)	-55℃ ～ 125℃
磁気シールドの種類	シールドなし
Q 以上	50
Q 測定周波数	1000MHz
自己共振周波数 (以上)	4400MHz
ブランド	Murata
シリーズ名	LQW2BAS_00

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

LQW2BAS8N2G00#

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。




村田製作所公式ウェブサイトよりLQW2BAS8N2G00#の最新データシートをダウンロードしてください。

<http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=LQW2BAS8N2G00%23>

末尾の「#」には包装コードが入ります。

特性データ

同特性となる別品番を表示している場合があります。



お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。