

935121723510-xxN

出荷形態や電極表面材料などによって、複数品番あることがございます。本商品の標準ラインナップは以下となります。

935121723510-T3N


生産中

推奨

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,産業機器,医療機器 [GHTF A/B],医療機器 [GHTF C],モバイル機器,モバイル通信,民生機器-差動伝送,HDD,重送検知 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。
オススメ用途	モバイル機器,スマートフォン / 携帯電話,RFID,スマートウォッチ,ウェアラブル機器,Note PC,タブレット,プロセッサ[ASIC / FPGA / xPU],サーバー,IoT機器

外観および形状



お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様が記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

935121723510-xxN

特長

- | 100μmの超薄型（ご要望により80μmも可能）
- | 高いQ値
- | 電圧安定性
- | 高いESD性能（ESDエンハンスドシリーズ）>1kV（47pF）、>2kV（100pF）、>8kV（330pF）
- | 低リーク電流（100pA）
- | 低いESLとESR
- | SRF > 1.2GHz（100pF）

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

935121723510-xxN

スペック

シリーズ名	LPSC
用途	RFID,全てのアプリケーション
実装方法	はんだ実装
使用温度範囲	-55℃ ~ 150℃
サイズコード(inch表記)	0201
LxW寸法	0.80 x 0.60mm
耐電圧（定格電圧を知りたい方はFAQへ）	30Vdc
静電容量	10nF
T寸法	100μm

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様が記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。