

939114722456-xxS

出荷形態や電極表面材料などによって、複数品番あることがございます。本商品の標準ラインナップは以下となります。

939114722456-T3S

生産中

推奨


用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,産業機器,医療機器 [GHTF A/B],医療機器 [GHTF C],モバイル機器,モバイル通信,民生機器-差動伝送,HDD,重送検知 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。
オススメ用途	光通信モジュール,ブロードバンド通信

特長

- 最大40 GHzの広帯域性能
- 共振がなく、優れた群遅延の変動を可能に
- 伝送モードにおける優れたインピーダンス整合により、極めて低い挿入損失を実現
- バイパス接地モードにおける低いESLとESR
- 温度、電圧、エージングに対し高い静電容量値の安定性
- 高信頼性
- 鉛フリーのリフロー実装が可能
(詳細は当社の実装アプリケーションノートを参照ください)

外観および形状



お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

939114722456-xxS

スペック

シリーズ名	BBSC
用途	ブロードバンド通信
特徴	高周波数
実装方法	はんだ実装
使用温度範囲	-55℃ ～ 150℃
サイズコード(inch表記)	0201M
LxW寸法	0.60 x 0.30mm
周波数	40GHz
耐電圧（定格電圧を知りたい方はFAQへ）	30Vdc
静電容量	5.6nF
T寸法	100μm

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様が記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。