

PKM22EPH2002



スペック

発振回路	非内蔵
サイズ	φ22.0×11.0 mm
周波数	2.0kHz
音圧レベル	85dB (typ.)
音圧レベル	75dB (min.)
音圧レベル規定条件	[±1.5Vo-p, 2.0kHz, 方形波, 10cm]
静電容量	17nF
静電容量公差	±30%
静電容量規定条件	[120Hz]
許容入力電圧	±12.5Vo-p以下
使用温度範囲	-20℃ ～ 70℃
保存温度範囲	-30℃ ～ 80℃
形状	リード
リード形状	ピンタイプ
端子長さ	端子長さ:8.0mm
振動タイプ	他励振
JEITA形名	PS-RP2-C22-20
質量	2987mg

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。


記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


PKM22EPH2002

製品データ



周波数レスポンス

他励振回路として (1) Tr使用非安定マルチバイブレーター (2) インバーターおよびNAND gate を用いた回路が代表的です。



推奨回路

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。