


PV36W203C01B00

生産中止

RoHS

REACH

外観および形状



特長

1. 高分解能25回転型で微調整が容易にできます。
2. 密閉構造により、埃や液体から内部をガードし、長期間安定した特性を確保します。
3. はんだ付け後の超音波洗浄が可能です。
4. クラッチ機構により、異常回転時の摺動子破損を防止します。

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
B00	バラ袋	100

お願い

1. 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2. 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

PV36W203C01B00



スペック

定格電力	0.5W
形状	リード
最高使用電圧	300Vdc
調整方向	上面
サイズ	10mm
自動調整対応	No
調整回転数(電氣的有効回転角度)	25
機械的回転角度	-
全抵抗値	20kΩ
全抵抗値公差	±10%
抵抗温度係数	±100ppm/℃
抵抗変化特性	B(直線)
接触抵抗変化	公称全抵抗値の3%または3Ωのいずれか大きい方以下
残留抵抗値	2Ω以下
回転トルク	14.7mN・m以下
定格電力規定条件	70℃
使用温度範囲	-55℃ ～ 125℃
質量	1g

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

PV36W203C01B00

製品データ



構造図

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。