

CME0505DPC

生産中

推奨

RoHS


用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

特長

5V, Isolated 0.75W Input Single Output 1kVDC, DC-DC Converter, 4.5 - 5.5V Input

外観および形状



お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

CME0505DPC

スペック

出力電力 (W)Max	0.75W
Vin(V)	4.5V ~ 5.5V
Vin(V)typ	5V
Vout (V)	5V
Vout (V)typ	5V
ラインレギュレーション (%)	-1.2% ~ 1.2%
ロードレギュレーション (%)	9%
絶縁耐圧 (V)	1000V
効率 (%)	76.5%
サイズ (mm)W	11.6mm
サイズ (mm)L	9.9mm
サイズ (mm)T	6.9mm
動作温度範囲(degC)	-40℃ ~ 85℃
出力数 (#)	1
Iout (A)Max	0.15A
パッケージ	DIP
製品シリーズ	CME
製品シリーズ特徴	Isolated 0.75W Single Output Isolated DC-DC Converters
レギュレーション	Unregulated
安全規格	UL60950
ブランド	Murata Power Solutions

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。