

MYC0409-NA-200WD-

MYC0409-NA 1/16 brick type evaluation board with supporting 200W

生産中

RoHS


用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。
オススメ用途	プロセッサ[ASIC / FPGA / xPU],光電装装置,光通信モジュール,サーバー,ストレージ,スイッチ,基地局,産業機器

特長

MYC0409-NA in parallel operation evaluation board 20V to 60V input, 1/4Vin output, 200W output, charge pump

外観および形状



1 / 2 ページ中

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

MYC0409-NA-200WD-

スペック

Iout (A)Max	19A
Vin(V)	20V ~ 60V
Vin(V)typ	48V
Vout (V)	5V ~ 15V
Vout (V)typ	12V
出力数 (#)	1
効率 (%)	95%
動作温度範囲(degC)	-40℃ ~ 105℃
回路トポロジ	Charge pump
パッケージ	1/16 Brick
製品シリーズ	MYC
ブランド	Murata

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。