

CSTNE13M5G550000R0

スペック

製品タイプ	セラミック発振子(セラロック)
シリーズ名	CSTNE_G
周波数	13.500MHz
周波数許容偏差	±0.50%以内
使用温度範囲	-40℃~85℃
周波数温度特性	±0.20%以内
周波数エージング	±0.10%以内
共振抵抗 (R1)	30Ω以下
内蔵負荷容量(CL1/CL2)	33pF
形状	SMD
洗浄	非対応
LxW寸法	3.2x1.3mm
質量	11.73mg

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。