


MA58MF14-7N

乗用車のPAS(パーキングアシスト)、ADAS(先進運転支援システム)・自動駐車用途に特化した製品です。



外観および形状



特長

1. 小型・軽量です。
2. 高感度・高音圧です。
3. 高信頼性です。
4. センサ単体で扁平な指向性を持ちます。

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
-	箱詰	150

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

MA58MF14-7N

スペック

使用温度範囲	-40℃ ～ 85℃
構造	防滴型
中心周波数	58kHz
送受感度	More than 1 Vop
指向性	80° x35~(typ.)
静電容量	1400pF
静電容量公差	±20%
最大許容印加電圧	120Vp-p Pulse number: 20 pulses or less Interval: 20msec or more.Do not apply D.C. voltage.

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。


記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

MA58MF14-7N

製品データ



送受感度指向性

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。