

XRCTD48M000NXQ2ER0

生産中止



RoHS

REACH

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状



包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
R0	180mmプラスチックテーピング	3000

特長

ムラタ独自のパッケージ技術と、高精度な水晶素子を組み合わせ、小型で高精度な振動子を商品化しました。

■特徴

- 高精度要求のアプリケーションに対応可能です。
- 1210サイズの超小型振動子で、実装面積削減に貢献します。
- RoHS指令準拠、鉛フリー（フェイズ3）を実現しました。

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

XRCTD48M000NXQ2ER0

スペック

製品タイプ	水晶振動子
シリーズ名	XRCTD
タイプ	MCR1210
周波数	48.0000MHz
周波数許容偏差	±40ppm以内 (Total)
総合周波数許容偏差	±40ppm以内
使用温度範囲	-30℃~85℃
周波数エージング	±1ppm以内/年
等価直列抵抗 (ESR)	40Ω以下
励振レベル (DL)	100μW以下
負荷容量 (Cs)	9pF
形状	SMD
洗浄	非対応
LxW寸法	1.2x1.0mm
質量	1.5mg

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。