

PKG-M-200D-R

生産中


用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器、産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
-R	180mmエンボステーピング	500

外観および形状



1 / 3 ページ中

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

PKG-M-200D-R



スペック

軸	1(Z)
検出Gレンジ (Min.)	±10.2g
帯域幅	6～11kHz
電源電圧	3.0～5.2V
G感度 (typ.)	118mV/G
消費電流	3.5mA
出力方式	差動アナログ
使用温度範囲	-20℃ ～ 85℃

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。



記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

PKG-M-200D-R

製品データ



電源電圧5V印加時の温度センサ出力特性 (Typ.値)
Thermistor Output applying 5V DC (Typical)

温度 (°C) Temp. (°C)	-20	-5	10	25	40	55	70	85
温度センサ出力電圧 (V) Output Voltage of thermistor (V)	4.788	4.512	4.022	3.311	2.492	1.735	1.147	0.741

感度周波数特性(参考値)

温度センサ(参考値)

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。