

RDEC71E476MWM1H03A




用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,産業機器,モバイル機器,インプラント除く医療機器 [GHTF A/B/C],自動車用インフォテインメント / コンフォート機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

特記事項

ハロゲンフリー品

外観および形状



(in mm)

参考情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
A	つづら折り	1500

質量 (代表値)	
1個	0.38g

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

RDEC71E476MWM1H03A

スペック

L寸法 or 外径寸法D	5.5mm 以下
W寸法	7.5mm 以下
T寸法	4.0mm 以下
リード間隔F	5.0+0.6/-0.2mm
リード線径d	0.5±0.05mm
静電容量	47μF ±20%
定格電圧	25Vdc
温度特性 (準拠規格)	X7S(EIA)
静電容量変化率	±22%
温度特性の温度範囲	-55℃ ～ 125℃
使用温度範囲	-55℃ ～ 125℃
W1寸法	10.0mm 以下

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。





2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

RDEC71E476MWM1H03A

特性データ

同特性となる別品番を表示している場合があります。




お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

RDEC71E476MWM1H03A


温度特性



Temperature [degC]

RDEC71E476MWM1H03A C-Temp. capchange, DCOV,

Sパラメータ S21



Frequency [Hz]

RDEC71E476MWM1H03A S21 DCOV, 25degC

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。