

GRM022R60G105ME01#



「#」には包装コードが入ります。



<包装コード有り品番一覧>

GRM022R60G105ME01L

外観および形状



参考情報

包装コード	仕様	最小受注単位
L	180mmエンボステーピング	40000

質量 (代表値)	
1個	0.09mg
φ180mmリール	198g

特記事項

デイレーティング1。モバイル機器専用品。初期容量は熱処理後測定

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様が記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。

GRM022R60G105ME01#

「#」には包装コードが入ります。

スペック

L寸法	0.4±0.05mm
W寸法	0.2±0.05mm
T寸法	0.2±0.05mm
静電容量	1.0μF ±20%
外部電極間距離g	0.13mm min.
外部電極寸法e	0.07~0.155mm
使用温度範囲	-55℃ ~ 85℃
定格電圧	4Vdc
サイズコード mm	0402M
静電容量変化率	±15.0%
温度特性 (準拠規格)	X5R(EIA)
温度特性の温度範囲	-55℃ ~ 85℃

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。