

NTSD1XM202FPB50

生産中止

RoHS

REACH

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。


包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
-	バラ袋	200

特長

- 1.リード線に絶縁被覆処理が施されています。
- 2.被覆は柔軟で可とう性に優れています。
- 3.被覆の表面は引っ掻き性も良好で、容易に取り扱えます。
- 4.材料、工程の高性能化により、抵抗値±1%、B定数±0.5%の高精度を実現しました。
- 5.均一な品質の製品を大量に低コストで得られるよう、リード線から梱包まで一貫した自動化ラインで生産されます。

外観および形状



お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
- 記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

NTSD1XM202FPB50



スペック

抵抗値(25℃)	2kΩ
抵抗値(25℃)許容差	±1%
B定数(25/50℃)	3500K
B定数(25/50℃)許容差	±0.5%
B定数(25/80℃)(typ.)	3523K
B定数(25/85℃)(typ.)	3526K
B定数(25/100℃)(typ.)	3543K
最大動作電流(25℃)	0.32mA
定格電力(25℃)	21.0mW
熱放散定数(25℃)	2.1mW/℃
使用温度範囲	-40℃ ~ 125℃
熱時定数(25℃)	7s
リード形状	絶縁タイプ
形状	リード
質量	0.16g
MSL	N

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


NTSD1XM202FPB50

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。

村田製作所公式ウェブサイトよりNTSD1XM202FPB50の最新データシートをダウンロードしてください。

<http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=NTSD1XM202FPB50>

製品データ



温度許容差-温度特性

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。