

# CSALS24M0X53-A0

NRND

RoHS

REACH

## 用途

|       |                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 適用外用途 | 「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。                                                           |
| 適用用途  | 民生機器<br>上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。 |

## 包装情報

| 包装コード | 仕様    | 標準梱包数量 |
|-------|-------|--------|
| A0    | つづら折り | 2000   |


## 特長

ムラタのセラミック発振子セラロックは、各種マイクロプロセッサの基準発振子に最適な部品として広く応用されています。

### ■特長

1. 広い温度範囲で安定です。
2. 小型・軽量で耐衝撃性にすぐれています。
3. 安価に安定供給できます。

## 外観および形状



### お願い

1. 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。  
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2. 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、  
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# CSALS24M0X53-A0

## スペック

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 製品タイプ     | セラミック発振子(セラロック) |
| シリーズ名     | CSALS_X         |
| 周波数       | 24.000MHz       |
| 周波数許容偏差   | ±0.50%以内        |
| 使用温度範囲    | -20℃~80℃        |
| 周波数温度特性   | ±0.20%以内        |
| 周波数エージング  | ±0.20%以内        |
| 共振抵抗 (R1) | 50Ω以下           |
| 形状        | リード             |
| 洗浄        | 非対応             |
| LxW寸法     | 6.5x7.0mm       |
| 質量        | 137mg           |

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。