

DMR30-TC1-1-DC4-R-C

生産中止予定

RoHS

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

特長

Red LED, 4.5 digit Precision Thermocouple Temperature Meter

外観および形状



お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

DMR30-TC1-1-DC4-R-C

スペック

製品シリーズ	DMR30-TC1
製品シリーズ特徴	DMR30-TC1
Measuring Range(degC)	-270℃ ～ 1900℃
Display Type	LED
色	Red
Number of Digits	4.5
Digit Height (mm)	11.4mm
Power Supply Type	DC Powered
Power Supply(DCV)	9V ～ 32V
DC Power Supply Current (mA)Max	24mA
動作温度範囲(degC)	0℃ ～ 50℃
Humidity	0% ～ 85%
Measurment Type	Temperature, works with ANSI type, J, K, T & E thermocouples
Mounting Type	Panel Mount
Accuracy	0.2% F.S Max
Case Material	Polycarbonate
Configurable DPM	Yes
Daylight Readable	Yes
Digit Height (inch)	0.45inch
Input Protection	±30V
Resolution (V)	4V

Update Rate (samples /sec)	2.5
Weight (g)	64g
Weight (oz)	2.23

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。