


SVM4A103A0L17B00

生産中止

RoHS

REACH

外観および形状



特長

- どこにでも入る！
有接点方式で世界最小サイズ
- 小さいセットもきめ細やかな制御が可能に！
小型でありながら高寿命・高精度
- アドオンですぐに簡単に使える！
ワンパッケージで使い易い
磁気・光は専用構造設計必要
- 小型化の面倒な設計も楽々！
使い難い小型品の使いこなしサポートカ

■用途

- ゲームコントローラー
- ヘッドセット
- ロボット
- DSCスイッチ

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
B00	バラ袋	100

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

SVM4A103A0L17B00



スペック

使用温度範囲	-40℃ ～ 85℃
形状	SMD
全抵抗値	10kΩ
全抵抗値公差	±30%
出力電圧直線性	±2%
電氣的有効回転角度(typ.)	260°
抵抗温度係数	±500ppm/℃
回転寿命(max.)	100万サイクル
回転トルク(max.)	6mN・m
定格電圧	5Vdc
耐電圧	250Vac、1分間、漏洩電流 50μA以下
絶縁抵抗(min.)	100MΩ
絶縁抵抗規定条件	250Vdc
質量	0.08g

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。


記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

SVM4A103A0L17B00

製品データ



構造図

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。