


# TZY2Z030AC01R00

生産中止

RoHS

REACH

## 外観および形状



## 特長

1. 外形 2.5 (W) × 3.2 (L) × 1.25max. (H) mmの小型・薄型です。
2. カバー形状の改善により当社従来品より耐フラックス浸入性が改善されました。
3. 摺動面の密着性を上げることにより、調整後の容量値変動（セッティングドリフト）が極めて少なく、非常に優れた安定性を示します。
4. 樹脂レス構造により、はんだ耐熱性に優れ、リフロー後も安定した性能を発揮します。

## 包装情報

| 包装コード | 仕様             | 標準梱包数量 |
|-------|----------------|--------|
| R00   | 180mmエンボステーピング | 2000   |

### お願い

1. 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
- 記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2. 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# TZY2Z030AC01R00



## スペック

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 形状            | SMD                    |
| 使用温度範囲        | -25℃ ～ 85℃             |
| T寸法           | 1.25mm                 |
| T寸法公差         | max.                   |
| 定格電圧          | 25Vdc                  |
| 静電容量最小値(max.) | 1.5pF                  |
| 静電容量最大値       | 3pF                    |
| 静電容量最大値公差     | +100/-0%               |
| 調整方向          | 上面                     |
| 温度係数          | NP0±300ppm/℃           |
| Q             | 300min. at 1MHz, Cmax. |
| 耐電圧           | 55Vdc                  |
| 絶縁抵抗(min.)    | 10000MΩ                |
| 回転トルク         | 0.7～4.9mNm             |
| 質量            | 0.032g                 |

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


# TZY2Z030AC01R00

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。


村田製作所公式ウェブサイトよりTZY2Z030AC01R00の最新データシートをダウンロードしてください。

<http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=TZY2Z030AC01R00>

## 製品データ



構造図



温度特性

### お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。  
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、  
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。