

Reference Only

参考図番号: JFL243D-0012B-01

P 1/11

コモンモードノイズフィルタ NFG0QHB□□□HS2□

参考図

1. 適用

当参考図は、電子機器の差動伝送インターフェイスに使用されるコモンモードノイズフィルタ NFG0QHB□□□HS2□シリーズに適用します。

2. 品番の構成

(例)	NF	G	0Q	HB	242	H	S	2	D
識別記号	タイプ	寸法(L×W)	用途および特性	*共振周波数	性能	分類	ライン数	包装仕様コード D:テーパー品 *B:バラ品	

*共振周波数 (MHz)

最初の2数字は有効数字を表し、第3数字はこれに続くゼロの数となります。

*バラ品の対応も出来ます。

3.

品番および定格

使用温度範囲	-40°C~+85°C
保存温度範囲	-40°C~+85°C


貴社品番	弊社品番	コモンモードインピーダンス(Ω) at 100MHz 参考値	定格電圧(VDC)	耐電圧(VDC)	定格電流(mA)	直流抵抗(Ω)	絶縁抵抗(MΩ以上)
	NFG0QHB242HS2D	15	5	12.5	100	2.5±25%	100
	NFG0QHB372HS2D	9	5	12.5	100	1.9±25%	100
	NFG0QHB542HS2D	5	5	12.5	100	1.3±25%	100

弊社品番	コモンモード減衰量 (dB) 参考値			カットオフ 周波数(GHz) 参考値
	2.4 GHz	3.7 GHz	5.4 GHz	
NFG0QHB242HS2D	33	-	-	8
NFG0QHB372HS2D	-	30	-	11
NFG0QHB542HS2D	-	-	27	18


4. 試験および測定条件

特に規定がない場合	温度: 常温(15°C~35°C) 湿度: 常湿[25%~85%(RH)]
判定に疑義を生じた場合	温度: 20°C±2°C 湿度: 60%~70%(RH) 気圧: 86 kPa~106 kPa

5. 外観および寸法



■等価回路図



No Polarity.

■部品質量 (参考値)

0.0003g

6. 表示



製品本体への表示はありません。

7. 電気的性能

No.	項目	規格値	試験方法
7.1	コモンモードインピーダンス	3項によります。	測定周波数: 100±1MHz 測定器: KEYSIGHT4991A または相当品 疑義が生じた場合は、熱処理 (200°C, 10 分程度) を行った後に測定します。 (巻末参照)
7.2	耐電圧	異常なく耐えます。	印加電圧: 定格電圧の 2.5 倍 印加時間: 1~5 秒間 充放電電流: 1mA 以下 (巻末参照)
7.3	直流抵抗	3項によります。	測定電流 20mA 以下で測定します。 (巻末参照)
7.4	絶縁抵抗	3項によります。	測定電圧: 定格電圧 測定時間: 3 秒以内 (巻末参照)

8. 機械的性能

製品を6層基板 (t0.8mm) にはんだ付けし、試験を行います。(はんだ付け性を除く)
 (規定のある場合を除いては、12項に示されている基板、フラックス、はんだ及び はんだ付け条件で、製品を基板にはんだ付けし、試験を行います。)

No.	項目	規格値	試験方法
8.1	電極固着力	著しい機械的損傷や電極の剥離の兆候はありません。	荷重: 2 N 保持時間: 5 秒 
8.2	たわみ試験	著しい機械的損傷や電極の剥離の兆候はありません。	基板: ガラスエポキシ基板 (100 mm×40 mm×0.8 mm) 加圧速度: 1.0 mm/s 加圧治具: R230 たわみ量: 2 mm 保持時間: 20 秒 
8.3	耐振性	外観に著しい機械的損傷はありません。	振動周波数範囲: 10 Hz~2000 Hz~10 Hz/20分 振幅: 全振幅 3.0 mm または 加速度振幅 196 m/s ² のいずれか小さい方 試験時間: 互いに垂直な3方向、各2時間(計6時間)
8.4	はんだ付け性	外部電極の95%以上が、切れ目なく、新しいはんだで覆われています。	フラックス: ロジンエタノール 25 (wt) % 溶液 予熱: 150°C、60 秒 はんだ: Sn-3.0Ag-0.5Cu はんだ はんだ温度: 245°C±3°C 浸せき時間: 3 秒

9. 耐候性

製品を6層基板 (t0.8mm) にはんだ付けし、試験を行います。
 (規定のある場合を除いては、12項に示されている基板、フラックス、はんだ及び はんだ付け条件で、製品を基板にはんだ付けし、試験を行います。)

No.	項目	規格値	試験方法
9.1	高温負荷寿命	表1を満足します。	温度: 85°C±2°C 印加電流: 定格電流 試験時間: 1000時間(+48時間、-0時間) 後処理: 室温に4時間~48時間放置 (16項参照)
		表1	
9.2	耐寒性	外観	著しい機械的損傷はありません。
		直流抵抗	
9.3	耐湿性	絶縁抵抗	100MΩ以上
		直流抵抗変化率	±30%以内
9.4	温度サイクル		1 サイクル条件: 1 段階: -40°C(+0°C、-3°C)、30分(+3分、-0分) 2 段階: 常温、3分以内 3 段階: +85°C(+3°C、-0°C)、30分(+3分、-0分) 4 段階: 常温、3分以内 試験回数: 100回 後処理: 室温に4時間~48時間放置


Reference Only

参考図番号: JFL243D-0012B-01

P 4/11

10. 包装仕様


10.1 テーピング寸法および外観 (8mm幅 2mmピッチ 紙テープ)



■ Top view

A	(0.60)
B	(0.73)
t	0.55 max.

(in mm)



10.2 テーピング仕様


包装数量 (標準数量)	15000個/リール
収納方法	製品をベーステープのキャビティ中に収納し、カバーテープを貼り付けて封入します。
送り穴位置	ベーステープの送り穴は、カバーテープを手前に引き出したとき、右側となります。
継ぎ目	ベーステープ、カバーテープには継ぎ目はありません。
製品の欠落数	製品の欠落数は、1リールの総製品数 (表示数) の0.1%または1個のいずれか大きい方以下で、連続の欠落はありません。ただし、1リール当たりの製品収納数は規定数 (表示数) あります。

10.3 テープの破断強度

カバーテープ破断強度	5 N以上
------------	-------


10.4 カバーテープの剥離強度

剥離速度	300 mm/min
剥離強度	0.1 N~0.7 N (ただし、下限値は参考値とします)



10.5 リーダ部、トレーラ部寸法およびリール寸法

テーピングの始め(リーダー部)と終わり(トレーラ部)には製品を収納しない空部を設け、さらに、リーダー部にはカバーテープだけの部分を設けます(下図参照)。



10.6 リールへの表示


貴社品番、弊社品番、出荷検査番号(*1)、RoHS対応表示(*2)、数量等

<p>*1 出荷検査番号の表し方:</p> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 33%; padding: 2px;">□□</td> <td style="border: 1px solid black; width: 33%; padding: 2px;">○○○○</td> <td style="border: 1px solid black; width: 33%; padding: 2px;">◇◇◇◇</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">①</td> <td style="border: none;">②</td> <td style="border: none;">③</td> </tr> </table>	□□	○○○○	◇◇◇◇	①	②	③	<p>①工場識別 ②年月日 1桁目: 年/西暦年号の末尾 2桁目: 月/1月~9月→1~9、10月~12月→0、N、D 3、4桁目: 日 ③連番</p>
□□	○○○○	◇◇◇◇					
①	②	③					
<p>*2 RoHS対応表示の表し方:</p> <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;">ROHS-</td> <td style="border: none;">Y</td> <td style="border: none;">(△)</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">①</td> <td style="border: none;">②</td> </tr> </table>	ROHS-	Y	(△)		①	②	<p>①RoHS指令対応品 ②弊社管理記号</p>
ROHS-	Y	(△)					
	①	②					

10.7 外装箱(段ボール箱)への表示

貴社名、ご注文番号、貴社品番、弊社品番、RoHS対応表示(*2)、納入数量等

10.8 外装箱仕様



外装箱寸法 (mm)			標準リール収納数 (リール)
W	D	H	
186	186	93	5
外装箱は代表的なものです。したがって、貴社からのご注文数量に応じて異なります。			

11. ⚠注意

11.1 用途の限定

当製品について、その故障や誤動作が人命または財産に危害を及ぼすおそれがある等の理由により、高信頼性が要求される以下の用途でのご使用をご検討の場合は、必ず事前に弊社までご連絡ください。


- ①航空機器 ②宇宙機器 ③海底機器 ④発電所制御機器
- ⑤医療機器 ⑥輸送機器(自動車、列車、船舶等) ⑦交通用信号機器 ⑧防災/防犯機器
- ⑨情報処理機器 ⑩その他上記機器と同等の機器

11.2 定格上の注意

定格の温度範囲、定格電圧、定格電流を超えてのご使用はお避けください。
定格を超えて使用しますと、断線や焼損のような重大な不具合が発生するおそれがあります。

11.3 実装方向について

実装方向は、正しく接続して下さい。
当製品はコモンモードノイズフィルタです。基板への実装方向が90度回転しますと、部品の断線・ショートのみならず 焼損に及び、重大な事故に至る恐れがあります。



11.4 腐食性ガス


腐食性ガス(イオウ系ガス[硫化水素、二酸化イオウなど]、塩素、アンモニア、など)の環境にさらされる、または前記腐食性ガス環境下にさらされたオイルなど(切削油、シリコン油等)と接触した場合に、製品電極の腐食などによって特性劣化または劣化からオープンに至る可能性がありますので、ご使用はお避けください。なお、当環境下でのご使用について弊社は一切の責任を負いません。

12. 使用上の注意

当製品は、リフローはんだ専用部品です。また、はんだ付けにて実装されることを意図して設計しておりますので、導電性接着剤での実装等の方法を使用される場合は事前に弊社にご相談ください。

12.1 ランド寸法

はんだ付け時のランド寸法を下記に示します。




12.2 使用フラックス、はんだ

フラックス	<ul style="list-style-type: none"> ・ロジン系フラックスをご使用ください。 ・酸性の強いもの[ハロゲン化物含有量0.2(wt)% (塩素換算値)を超えるもの]は使用しないでください。 ・水溶性フラックスは使用しないでください。
はんだ	<ul style="list-style-type: none"> ・Sn-3.0Ag-0.5Cuはんだをご使用ください。 ・クリームはんだ標準塗布厚: 80 μm

上記以外のフラックスは、弊社技術部門へご確認の上ご使用ください。

12.3 はんだ付け条件(リフロー)

- ・はんだ付けに先立って、はんだ温度と製品表面の温度差が100°C以内になるように予熱を行ってください。また、はんだ付け後、溶剤への浸せきなどにより急冷される場合についても温度差が100°C以内となるようにしてください。予熱が不十分な場合には、磁器素体にクラック等が入り特性劣化を生じる場合があります。
- ・標準プロファイルと限界プロファイルは以下のとおりです。限界プロファイルを超えたはんだ付けは、特性劣化、電極クワレ等発生の原因となります。



	標準プロファイル	限界プロファイル
予熱	150°C~180°C、90秒±30秒	150°C~180°C、90秒±30秒
加熱	220°C以上、30秒~60秒	230°C以上、60秒以内
ピーク温度	245°C±3°C	260°C、10秒
リフロー回数	2回	2回

12.4 コテ修正


はんだ付けした製品にコテ修正を行う場合は、以下の条件に従ってください。

項目	条件
予熱	150°C、1分程度
コテ先温度	380°C以下
はんだコテの消費電力	30 W以下
コテ先直径	φ3 mm以下
はんだ付け時間	3秒(+1秒、-0秒)
修正回数	2回以下

はんだコテ先が直接製品に接触しないようにしてください。コテ先が製品に直接触れますとサーマルショックにより磁器素体にクラック等が入ることがあります。

12.5 はんだ盛り量

はんだ盛り量は、過多にならないよう確実に はんだを付着させてください。



はんだ盛り量が多いほど、製品が受ける機械的ストレスは大きくなり、はんだ盛り量が過多の場合クラックや特性不良の原因となります。


12.6 部品配置

基板設計時、部品配置について次の点にご配慮ください。

①基板のソリ、たわみに対して、ストレスが加わらないように部品を配置してください。

[部品方向]

ストレスの作用する方向に対して、横向き(長さ: $a < b$)に部品を配置してください。




②基板ブレイク付近での部品配置

基板分割でのストレスを軽減するために下記に示す対応策を実施することが有効です。

下記に示す3つの対策をすべて実施することがベストですが、ストレスを軽減するために可能な限りの対策を実施ください。

対策内容	ストレスの大小
(1) 基板分割面に対する部品の配置方向を平行方向とする。	$A > D^{*1}$
(2) 基板分割部にスリットを入れる。	$A > B$
(3) 基板分割面から部品の実装位置を離す。	$A > C$


上記の関係は、手割はカットラインに対して垂直に応力がかかることが前提です。ディスクカット機などの場合は、応力が斜めにかかり、 $A > D$ の関係が成り立ちません。



③ネジ穴近辺での部品配置

ネジ穴近辺に部品を配置すると、ネジ締め時に発生する基板たわみの影響を受ける可能性があります。


ネジ穴から極力離れた位置に配置してください。




12.7 基板の取り扱い

部品を基板に実装した後は、基板ブレイクやコネクタの抜き差し、ネジの締め付け等の際、基板のたわみやひねり等により、部品にストレスを与えないようにしてください。

過度な機械的ストレスにより部品にクラックが発生する場合があります。



たわみ



ひねり

12.8 洗浄

当製品の洗浄は次の条件を守ってください。

①洗浄温度は60℃以下[ただし、イソプロピルアルコール(IPA) : 40℃以下]で行ってください。

②超音波洗浄の際、洗浄条件によっては基板が共振し、基板の振動によりチップクラックやはんだ割れなどの原因となります。必ず、事前に実洗浄装置を用いて洗浄を行い、当製品の品質を確認してください。

③洗浄剤

アルコール系洗浄剤 : IPA

水系洗浄剤 : パインアルファST-100S

④フラックス残渣、洗浄剤残渣が出ないようにしてください。

水系洗浄剤をご使用の場合、純水で充分リンスを行った後、洗浄液が残らないよう完全に乾燥してください。

* その他の洗浄については弊社技術部門へお問い合わせください。

12.9 保管、運搬

保管期間	納入後、6か月以内にご使用ください。 なお、6か月を超える場合は、はんだ付け性をご確認の上ご使用ください。
保管方法	<ul style="list-style-type: none"> ・当製品は、温度-10℃～+40℃、相対湿度15%～85%で、かつ、急激な温湿度の変化のない室内で保管ください。 ・当製品は、硫黄、塩素ガス、酸など腐食性ガス雰囲気中で保管されますと、はんだ付け性不良が生じる原因となります。 ・湿気、塵などの影響を避けるため、床への直置は避けパレットなどの上に保管ください。 ・直射日光、熱、振動などが加わる場所での保管はお避けください。 ・バルクの状態で保管はお避けください。バルクでの保管は製品同士あるいは製品と他の部品が衝突し、カケや断線を生じることがあります。 ・直接外気に触れるような製品だけの裸保管はお避けください。
運搬	過度の振動、衝撃は製品の信頼性を低下させる原因となりますので、取り扱いには充分注意をお願いします。

12.10 樹脂コーティング(防湿コーティングを含む)

製品を樹脂でコーティングすると、電気的特性が変化する場合があります。

また、使用する樹脂、塗布形状あるいは使用環境によっては、機械的ストレスにより断線するおそれがあります。

場合によっては、不純物や加水分解塩素などにより導体が腐食し断線するおそれもあります。

樹脂コーティングされる場合は樹脂の選択にはご注意ください。また、実装された状態での信頼性評価を充分に実施ください。

12.11 マウンタ搭載条件

ご使用のマウンタの搭載条件をご確認の上、搭載してください。

製品に適していない搭載条件(ノズル、設備条件等)を使用されますと、吸着ミスや吸着位置ズレ、製品へのダメージが発生する可能性があります。

12.12 使用環境について

絶縁抵抗などの特性劣化を引き起こす危険性がありますので、次のような環境条件では使用しないで下さい。

- (1) 酸、アルカリ、ハロゲン、その他有機ガスなどの腐食性ガス雰囲気中（潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂など）
- (2) 有機溶剤などの液体のかかる所。

13. お願い






- ① ご使用に際しては、貴社製品に実装された状態で必ず評価して下さい。
- ② 当製品を当参考図の記載内容を逸脱して使用しないで下さい。
- ③ 当参考図の内容は予告なく変更することがございます。ご注文の前に、納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

巻末

<測定方法>

■測定・印加端子

測定・電圧印加・電流印加は、下表に示されている端子を用いて行います。

No..	項目	試験端子
7.1	コモンモードインピーダンス (測定端子)	
7.2	耐電圧 (印加端子)	
7.3	直流抵抗 (測定端子)	
7.4	絶縁抵抗 (測定端子)	
9.1	高温負荷寿命 (印加端子)	

■コモンモードインピーダンス測定方法

測定治具の浮遊容量・残留インダクタンスにより、測定試料のコモンモードインピーダンス値に測定誤差が生じる場合があります。この測定誤差を補正するために、以下の補正を行います。

- ① 測定治具オープン時のアドミタンスを測定します。(Go、Boとします。)
- ② 測定治具ショート時のインピーダンスを測定します。(Rs、Xsとします。)
- ③ 試料のアドミタンスを測定します。(Gm、Bmとします。)
- ④ インピーダンスの補正值：|Z|を下式により求めます。

$$|Z| = (Rx^2 + Xx^2)^{1/2}$$

ただし

$$Rx = \frac{Gm - Go}{(Gm - Go)^2 + (Bm - Bo)^2} - Rs$$

$$Xx = \frac{-(Bm - Bo)}{(Gm - Go)^2 + (Bm - Bo)^2} - Xs$$

とします。