

CFULA455KB4Y-B0

生産中止

RoHS

REACH

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
-B0	バラ品	200


特長

セラミックフィルタCFULA_Yシリーズは、4枚のセラミック共振子を梯子形に接続した樹脂ケースタイプの高選択度形セラミックフィルタです。群遅延特性を改良してありますので、デジタル通信用、セルラー電話用フィルタとしておすすめします。

■特長

1. 高選択度です。
2. 種々の帯域幅のものが揃っており自由にお選びいただけます。
3. 通過帯域内において、良好な群遅延特性が得られます。
4. プリント基板上の配置が自由にできます。
5. 動作温度範囲：-20～+80℃, 保存温度範囲：-40～+85℃

外観および形状



お願い

1. 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
- 記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2. 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。

CFULA455KB4Y-B0

スペック

使用温度範囲	-20℃ ～ 80℃
形状	リード
素子数	4
中心周波数	455.0kHz
中心周波数公差	±1.5kHz
公称値	No
6dB帯域幅	fn±15.0kHz以上
減衰帯域幅	35.0kHz
減衰帯域幅規定条件	[40dB内]
保証減衰量	25dB[fn±100kHz内]
挿入損失	5.0dB[最小点]
リップル	1.0dB[fn±10kHz内]
群遅延リップル偏差	15.0μs[fn±10kHz内]
入出力インピーダンス	1500Ω
質量	1018mg

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


CFULA455KB4Y-B0

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。


村田製作所公式ウェブサイトよりCFULA455KB4Y-B0の最新データシートをダウンロードしてください。

<http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=CFULA455KB4Y-B0>


製品データ



周波数特性



スプリアス特性



測定回路

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。