



# PVG3G201C01B00

## スペック

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 定格電力             | 0.25W                     |
| 形状               | SMD                       |
| 最高使用電圧           | 200Vdc                    |
| 調整方向             | 上面                        |
| サイズ              | 3mm                       |
| 自動調整対応           | Yes                       |
| 調整回転数(電氣的有効回転角度) | 1(210°±10°)               |
| 機械的回転角度          | 250±10°                   |
| 全抵抗値             | 200Ω                      |
| 全抵抗値公差           | ±20%                      |
| 抵抗温度係数           | ±150ppm/℃                 |
| 抵抗変化特性           | B(直線)                     |
| 接触抵抗変化           | 公称全抵抗値の2%または3Ωのいずれか大きい方以下 |
| 残留抵抗値            | 公称全抵抗値の1%または2Ωのいずれか大きい方以下 |
| 回転トルク            | 4.9mN・m以下                 |
| 定格電力規定条件         | 70℃                       |
| 使用温度範囲           | -55℃ ～ 125℃               |
| 質量               | 0.06g                     |

### お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。  
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、  
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# PVG3G201C01B00


注意：このデータシートは最新でない可能性があります。

村田製作所公式ウェブサイトよりPVG3G201C01B00の最新データシートをダウンロードしてください。

<http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=PVG3G201C01B00>



## 製品データ



構造図

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。