

項目	記号	寸法	許容差	備考
貼り付け端子長さ	L1	3.0以上	-	
端子短縮長さ	L2	2.0以下	-	方向性識別
製品間ピッチ	Р	12.7	± 0.5	
送り穴ピッチ (1)	Po	12.7	± 0.2	
端子貼り付け位置	P1	3.85	± 0.5	
製品貼り付け位置	P2	6.35	± 0.5	
端子ピッチ (1)	F	5.0	+ 0.5 - 0.2	
端子ピッチ (2)	F1	2.5	± 0.2	
製品倒れ	dh	0	± 1.0	
製品傾き	dS1	0	± 1.0	
テープ幅	W	18.0	± 0.5	
粘着テープ幅	Wo	6.0以上	-	
送り穴位置	W1	9.0	± 0.5	
粘着テープ貼り付け位置	W2	0	+ 0.5 - 0.0	   粘着テープは台紙よりはみ出さないこと 
端子ストッパ - 高さ	H <sub>0</sub>	18.0	± 0.5	
送り穴径	D <sub>0</sub>	4.0	± 0.2	
テープ総厚み	t	0.6	± 0.2	
送り穴ピッチ (2)	Po20	254.0	± 1.5	送り穴累積20ピッチ分

(in mm)