

DSS6NZ82A103Q93#

末尾的“#”为包装规格代号。

已经停产

RoHS

REACH

< 品名 (附包装代号) 一览 >

DSS6NZ82A103O93A

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备、植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	民用设备


包装信息

包装	规格	标准包装数量
A	折叠盒装	2000

特点

DS_6 is a compact, high performance lead type EMI suppression filter which can be mounted 2.54mm pitch. Its three terminal structure enables precise high frequency performance.

外观&形状



在1 / 3页

注意

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DSS6NZ82A103Q93#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

规格

形状	引线
长度	8.0mm
长度公差	max.
宽度	2.54mm
宽度公差	max.
厚度	7.0mm
厚度公差	max.
额定电流	6A
工作温度范围	-25°C to 85°C
质量(标准值)	0.42g
电路数目	1
绝缘电阻(min.)	5000MΩ
额定电压	100Vdc
耐电压	250Vdc
静电容量	10000pF
静电容量公差	±30%
结构・形状	Small type beads inside (straight)

注意


1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


DSS6NZ82A103Q93#

末尾的“#”为包装规格代号。


产品数据



插入损耗特性



主要品种插入损耗特性



等效电路

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。