

CSTCC3M58G56-R0

已经停产


RoHS

REACH

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



包装信息

包装	规格	标准包装数量
R0	180mm压纹带	2000

特点

MURATA's package technology expertise has enabled the development of the Chip CERALOCK. High-density mounting can be realized because of the small package and the elimination of the need for an external load capacitor.

- Features
1. Oscillation circuits do not require external load capacitors.
 2. Available in a wide frequency range.
 3. Extremely small and have a low profile.
 4. No adjustment is necessary for oscillation circuits.

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

CSTCC3M58G56-R0

规格

产品型	陶瓷谐振器
系列名	CSTCC_G
频率	3.580MHz
频率公差	±0.50% max.
工作温度范围	-20°C~80°C
频率温度特性	±0.30% max.
频率老化	±0.30% max.
谐振电阻 (R1)	50Ω max.
内置负载电容(CL1/CL2)	47pF
形状	SMD
清洗	对应
长x宽	7.2x3.0mm
质量	82mg

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。