

NTSA0XR502FN6A0

已经停产



RoHS

REACH

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



(in mm)

包装信息

包装	规格	标准包装数量
A0	折叠盒装	3000

特点

1. +/-1% of resistance and B-Constant tolerance is realized due to uniform thickness by the precise sheet forming method.
2. This product provides faster response time due to its smaller size.
3. Taping type is available.
4. Original lead-wiring technique assures reliable connection. It can be formed and bent flexibly according to the mounting conditions.

在1 / 3页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

NTSA0XR502FN6A0



规格


电阻值(25°C)	5kΩ
电阻值(25°C)允许差	±1%
B常数(25/50°C)	3700K
B常数(25/50°C)允许差	±1%
B常数(25/80°C)(标准值)	3727K
B常数(25/85°C)(标准值)	3738K
B常数(25/100°C)(标准值)	3760K
最大工作电流(25°C)	0.17mA
额定功率(25°C)	15.0mW
散热常数(25°C)	1.5mW/°C
工作温度范围	-40°C to 125°C
热时间常数	7s
引线形状	带引线型
形状	引线
质量	0.2g
MSL	N

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

NTSA0XR502FN6A0



产品数据



温度公差-温度特性

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。