

# NTSD1WC303FPB50

已经停产


RoHS

REACH

## 用途

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                   |
| 可以使用的用途 | 工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 外观&形状



## 包装信息

| 包装 | 规格  | 标准包装数量 |
|----|-----|--------|
| -  | 散装袋 | 200    |

## 特点

1. Electric insulation on lead wire
2. Excellent bending resistance due to suitable hardness of surface coating
3. Easy handling due to most suitable hardness of surface of coating
4. +/-1% of resistance and B-Constant tolerance is realized due to uniform thickness by the precise sheet forming method.

**注意**

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# NTSD1WC303FPB50



## 规格

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 电阻值(25°C)          | 30kΩ           |
| 电阻值(25°C)允许差       | ±1%            |
| B常数(25/50°C)       | 4100K          |
| B常数(25/50°C)允许差    | ±1%            |
| B常数(25/80°C)(标准值)  | 4128K          |
| B常数(25/85°C)(标准值)  | 4130K          |
| B常数(25/100°C)(标准值) | 4147K          |
| 最大工作电流(25°C)       | 0.08mA         |
| 额定功率(25°C)         | 21.0mW         |
| 散热常数(25°C)         | 2.1mW/°C       |
| 工作温度范围             | -40°C to 125°C |
| 热时间常数              | 7s             |
| 引线形状               | 绝缘型            |
| 形状                 | 引线             |
| 质量                 | 0.16g          |
| MSL                | N              |

**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# NTSD1WC303FPB50



## 产品数据



温度公差-温度特性

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。