

# PTFL04BE222Q2N34B0

已经停产


RoHS

REACH

## 用途

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                   |
| 可以使用的用途 | 工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 外观&形状



## 包装信息

| 包装 | 规格  | 标准包装数量 |
|----|-----|--------|
| B0 | 散装袋 | 400    |

## 特点

1. Compact and light design as well as excellent thermal response.
2. Contactless operation provides a prolonged service life, yet permits noiseless operation.
3. The operating point of "POSISTOR" is set on the steepest point along the resistance-temperature characteristic curve, thus performing the overheat protective operation securely.
4. PTFM Series and PTFL Series have same resistance-temperature characteristic, providing a selection depending on the mounting method.

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# PTFL04BE222Q2N34B0



规格


|              |                |
|--------------|----------------|
| 最大电压         | 16V            |
| 温度传感         | 90°C           |
| 温度传感测量条件     | TS°C           |
| 电阻值(25°C)    | 330Ω           |
| 电阻值(25°C)允许差 | max.           |
| 电阻值          | 1.5kΩ          |
| 电阻值测量条件      | max.(TS-10°C)  |
| 电阻值(2)       | 2.2kΩ          |
| 电阻值(2)测量条件   | min.(TS°C)     |
| 工作温度范围       | -10°C to 100°C |
| 形状           | 引线             |
| 质量           | 0.30g          |
| MSL          | N              |

**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。


# PTFL04BE222Q2N34B0



## 产品数据



电阻-温度特性



电阻-温度特性范围

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。