


# PTGL16AS330H0B02BZ

已经停产

RoHS

REACH

## 外观&形状



## 包装信息

| 包装 | 规格  | 标准包装数量 |
|----|-----|--------|
| BZ | 散装袋 | 150    |

## 特点

1. Protection against overcurrent situations
2. Automatic reset from protective trip mode
3. Space-saving
4. Various characteristics to meet a suitable resistance value.

在1 / 3页

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# PTGL16AS330H0B02BZ




规格

|              |             |
|--------------|-------------|
| 最大电压         | 280V        |
| 电阻值(25℃)     | 33Ω         |
| 电阻值(25℃)允许差  | ±25%        |
| 最大突入电流(peak) | 39A         |
| 最大充电量        | 130.8J      |
| 最大充电量测量条件    | at 60℃      |
| 最大充电量(2)     | 80.8J       |
| 最大充电量(2)测量条件 | at 85℃      |
| 工作温度范围       | -20℃ to 85℃ |
| D- 外径        | 18mm        |
| 厚度           | 6.5mm       |
| F- 引线间距      | 10mm        |
| d- 引线直径      | 0.6mm       |
| 形状           | 引线          |
| 质量           | 3.5g        |
| MSL          | N           |

**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 请核准其规格或者办理产品规格表。

# PTGL16AS330H0B02BZ

## 产品数据



电阻-温度特性

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。