

PRF15BB102RB6RC

目前生产

推荐


RoHS

REACH

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	移动设备,民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B] 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



Part Number	Dimensions (mm)				
	L	W	T	e	g
PRF03_RL	0.6±0.05	0.3±0.05	0.3±0.05	0.1 to 0.2	-
PRF15_RC	1.0±0.05	0.5±0.05	0.5±0.05	0.1 to 0.4	0.3 min.
PRF18_RB	1.6±0.15	0.8±0.15	0.8±0.15	0.1 to 0.6	-
PRF21_RA	2.0±0.2	1.25±0.2	0.9±0.2	0.2 min.	0.5 min.

包装信息

包装	规格	标准包装数量
RC	180mm纸带	10000

特点

1. SMD type is helpful for miniaturizing circuits because of its small size and light weight.
2. Excellent thermal response due to small size
3. Solid-state construction provides excellent resistance to mechanical vibration and impact resistance.
4. Contactless operation provides noiseless operation.
5. UL/cULcertified product. (UL1434, File No. E137188)

在1 / 3页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

PRF15BB102RB6RC

规格

最大电压	32V
温度传感	115°C
检测温度允许差	±5°C
温度传感测量条件	at 10k ohm
温度传感(2)	130°C
检测温度(2)允许差	±3°C
温度传感(2)测量条件	at 100k ohm
电阻值(25°C)	1kΩ
电阻值(25°C)允许差	±50%
工作温度范围	-40°C to 140°C
尺寸代码(单位为mm)	1.0x0.5mm
形状	SMD
质量	0.001g
MSL	1


- > 由此查看技术术语
- > 由此产看相关资料 (UL、RoHS等)

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


PRF15BB102RB6RC



产品数据



电阻-温度特性



电阻-温度特性范围

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。