

# PTFL04BC471Q2N34B0

已经停产


RoHS

REACH

## 用途

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                   |
| 可以使用的用途 | 工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 外观&形状



## 包装信息

| 包装 | 规格  | 标准包装数量 |
|----|-----|--------|
| B0 | 散装袋 | 400    |

## 特点

1. Compact and light design as well as excellent thermal response.
2. Contactless operation provides a prolonged service life, yet permits noiseless operation.
3. The operating point of "POSISTOR" is set on the steepest point along the resistance-temperature characteristic curve, thus performing the overheat protective operation securely.
4. PTFM Series and PTFL Series have same resistance-temperature characteristic, providing a selection depending on the mounting method.
5. UL/cULcertified product. (UL1434, File No. E137188)

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# PTFL04BC471Q2N34B0



规格

|             |              |
|-------------|--------------|
| 最大电压        | 16V          |
| 温度传感        | 110℃         |
| 温度传感测量条件    | TS℃          |
| 电阻值(25℃)    | 100Ω         |
| 电阻值(25℃)允许差 | max.         |
| 电阻值         | 330Ω         |
| 电阻值测量条件     | max.(TS-10℃) |
| 电阻值(2)      | 470Ω         |
| 电阻值(2)测量条件  | min.(TS℃)    |
| 工作温度范围      | -10℃ to 120℃ |
| 形状          | 引线           |
| 质量          | 0.30g        |
| MSL         | N            |

注意


1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。


# PTFL04BC471Q2N34B0



## 产品数据



电阻-温度特性



电阻-温度特性范围

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。