

DFEH10040D-3R3M#

末尾的“#”为包装规格代号。

已经停产

AEC-Q200

RoHS

REACH

155
°C max.

Wound
(Metal)

回流



< 品名 (附包装代号) 一览 >

DFEH10040D-3R3M=P3

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,汽车[信息娱乐 / 舒适设备],汽车[动力总成 / 安全设备],植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	汽车[动力总成 / 安全设备]

外观&形状



备注事项

Rated current (I_{sat}) is specified when the decrease of the initial inductance value at 20%.
Rated current (I_{temp}) is specified when temperature of the inductor is raised 40°C by DC current.

参考信息

包装	规格	标准包装数量
=P3	330mm压纹带	500

质量 (标准值)	
1个	2.1295g

在 1 / 4 页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DFEH10040D-3R3M#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

规格

L尺寸	10.9±0.3mm
W尺寸	10.0±0.3mm
T尺寸	4.0mm
尺寸代码 inch (mm)	4339 (109100)
电感值	3.3μH±20%
电感值测定频率	0.1MHz
额定电流(Isat) *根据电感值变化	10000mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升	10000mA
直流电阻(最大)	0.012Ω
工作温度范围 (含自身温度上升)	-40°C to 155°C
磁屏蔽类型	Shielded (Metal Alloy)
绝对最大电压	50Vdc
品牌	Murata
系列名	DFEH10040D

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。


2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DFEH10040D-3R3M#


末尾的“#”为包装规格代号。



特性数据



电感-电流特性



温度上升特性

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请确认其规格或者办理产品规格表。

DFEH10040D-3R3M#


末尾的“#”为包装规格代号。



注意事项

Max. current (DC, AC) as function of ambient temperature
(derating curve).

Derating of Rated Current



注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。