


# TZC3Z030AA01R00

已经停产

RoHS

REACH

## 外观&形状



## 特点

- 1.Improve setting condition for adjusting tool by employing a big plus driver slot.
- 2.Improve corrosion resistance by Ni plating for Center axis.
- 3.Improve absorptive condition for vacuum nozzle of chip mounter.

## 包装信息

| 包装  | 规格       | 标准包装数量 |
|-----|----------|--------|
| R00 | 180mm压纹带 | 1000   |

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# TZC3Z030AA01R00

规格

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 形状            | SMD                    |
| 工作温度范围        | -25°C to 85°C          |
| 厚度            | 1.6mm                  |
| 厚度公差          | ±0.1                   |
| 额定电压          | 100Vdc                 |
| 静电容量最小值(max.) | 1.4pF                  |
| 静电容量最大值       | 3pF                    |
| 静电容量最大值公差     | +50/-0%                |
| 调整方向          | 上方                     |
| 温度特性          | NP0±300ppm/°C          |
| Q             | 300min. at 1MHz, Cmax. |
| 耐电压           | 220Vdc                 |
| 绝缘电阻(min.)    | 10000MΩ                |
| 力矩            | 1.5 to 9.8mNm          |
| 定子/外壳颜色       | Black                  |
| 质量            | 0.05g                  |

注意

1.


本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2.


本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# TZC3Z030AA01R00


## 产品数据



结构



频率特性



温度特性

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。