

# LQH32PZ4R7NNC#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size code 1210(3225)in inch(in mm),1.7mm max. Thickness, 105°C Operation Available



< 品名 (附包装代号) 一览 >  
LQH32PZ4R7NNCK                      LQH32PZ4R7NNCL


## 用途

|         |                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                                                                                            |
| 可以使用的用途 | 民用设备,汽车[信息娱乐 / 舒适设备],植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |
| 推荐使用的用途 | 汽车[信息娱乐 / 舒适设备]                                                                                                                            |

## 备注事项

When rated current is applied to the products, inductance will be within  $\pm 30\%$  of nominal inductance value. When rated current is applied to the products, temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 40°C max (ambient temperature 85°C max). When rated current is applied to the products, temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 20°C max (ambient temperature 85°C to 105°C). Keep the temperature (ambient temperature plus self-generation of heat) under 125°C.

## 外观 & 形状



**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

# LQH32PZ4R7NNC#

末尾的 “#” 为包装规格代号。



参考信息

| 包装 | 规格       | 标准包装数量 |
|----|----------|--------|
| K  | 330mm压纹带 | 7500   |
| L  | 180mm压纹带 | 2000   |

| 质量 (标准值) |        |
|----------|--------|
| 1个       | 0.044g |

**注意**

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# LQH32PZ4R7NNC#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

规格

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| L尺寸                 | 3.2±0.3mm                                              |
| W尺寸                 | 2.5±0.2mm                                              |
| T尺寸                 | 1.55±0.15mm                                            |
| 尺寸代码 inch (mm)      | 1210 (3225)                                            |
| 电感值                 | 4.7μH±30%                                              |
| 电感值测定频率             | 1MHz                                                   |
| 额定电流(Isat) *根据电感值变化 | 1600mA                                                 |
| 额定电流(Itemp) *根据温度上升 | 1200mA(Ambient temp.85°C)<br>610mA(Ambient temp.105°C) |
| 直流电阻(最大)            | 0.186Ω                                                 |
| 直流电阻                | 0.155Ω±20%                                             |
| 工作温度范围 (含自身温度上升)    | -40°C to 125°C                                         |
| 工作温度范围 (不含自身温度上升)   | -40°C to 105°C                                         |
| 磁屏蔽类型               | Shielded (Magnetic Resin)                              |
| 自身谐振频率 (以上)         | 40MHz                                                  |
| 品牌                  | Murata                                                 |
| 系列名                 | LQH32PZ_NC                                             |

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。





2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# LQH32PZ4R7NNC#

末尾的“#”为包装规格代号。

## 特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。




在4 / 5页

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# LQH32PZ4R7NNC#

末尾的 “#” 为包装规格代号。



注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。