

# 83751C

## Toroidal Surface Mount Power Inductors

目前生产

RoHS

### 用途

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                   |
| 可以使用的用途 | 工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

### 参考信息

| 包装 | 规格       | 标准包装数量 |
|----|----------|--------|
| -  | 330mm压纹带 | 2200   |

### 外观&形状



在1 / 2页

#### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# 83751C



规格

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| L尺寸                 | 5.2mm                  |
| W尺寸                 | 7.8mm                  |
| T尺寸                 | 1.8mm                  |
| 电感值                 | 0.75μH±20%             |
| 额定电流(Itemp) *根据温度上升 | 4.55A                  |
| 直流电阻(最大)            | 0.03Ω                  |
| 工作温度范围（不含自身温度上升）    | -40°C to 85°C          |
| 磁屏蔽类型               | Unshielded             |
| 品牌                  | Murata Power Solutions |
| 额定电流                | 2.7A                   |
| 系列名                 | 8300                   |

**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。