

LQM18JNR10J00#

末尾的“#”为包装规格代号。

For NFC circuit, low leakage flux, small change of electrical characteristics on large current amplitude.



< 品名 (附包装代号) 一览 >
LQM18JNR10J00B LQM18JNR10J00D

用途


不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备、植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C]、运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	民用设备

参考信息

包装	规格	标准包装数量
B	散装袋	1000
D	180mm纸带	4000

质量 (标准值)	
1个	0.004g

外观&形状



在1 / 3页

- 注意**
- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
 - 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

LQM18JNR10J00#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

规格

L尺寸	1.6±0.15mm
W尺寸	0.8±0.15mm
T尺寸	0.55±0.10mm
尺寸代码 inch (mm)	0603 (1608)
电感值	100nH±5%
电感值测定频率	25MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升	650mA
直流电阻(最大)	0.5125Ω
直流电阻	0.41Ω±25%
磁屏蔽类型	Shielded (Ferrite Core)
Q 以上	8
Q 测定频率	25MHz
自身谐振频率 (以上)	200MHz
品牌	Murata
工作温度范围	-40°C to 85°C
系列名	LQM18JN_00

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。





2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

LQM18JNR10J00#

末尾的“#”为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。



在3 / 3页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。