

DFEH7030D-6R8M#

末尾的“#”为包装规格代号。




< 品名 (附包装代号) 一览 >

DFEH7030D-6R8M=P3

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,汽车[信息娱乐 / 舒适设备],汽车[动力总成 / 安全设备],植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	汽车[动力总成 / 安全设备]

外观&形状



备注事项

Rated current (I_{sat}) is specified when the decrease of the initial inductance value at 20%.
Rated current (I_{temp}) is specified when temperature of the inductor is raised 40°C by DC current.

参考信息

包装	规格	标准包装数量
=P3	330mm压纹带	1000

质量 (标准值)	
1个	0.6614g

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DFEH7030D-6R8M#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

规格

L尺寸	7.0±0.3mm
W尺寸	6.6±0.3mm
T尺寸	3.0mm
尺寸代码 inch (mm)	2726 (7066)
电感值	6.8μH±20%
电感值测定频率	0.1MHz
额定电流(Isat) *根据电感值变化	3.9A(Max.) / 5.2A(Typ.)
额定电流(Itemp) *根据温度上升	3.5A(Max.) / 4.4A(Typ.)
直流电阻(最大)	0.059Ω
直流电阻	0.049Ω(Typ.)
工作温度范围 (含自身温度上升)	-40°C to 155°C
磁屏蔽类型	Shielded (Metal Alloy)
绝对最大电压	50Vdc
品牌	Murata
系列名	DFEH7030D

注意

1.

本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2.

本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DFEH7030D-6R8M#


末尾的“#”为包装规格代号。



注意事项

Max. current (DC, AC) as function of ambient temperature
(derating curve).

Derating of Rated Current



注意





1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DFEH7030D-6R8M#

末尾的“#”为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。




在4 / 5页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

DFEH7030D-6R8M#

末尾的“#”为包装规格代号。



注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。