注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQP02HQ1N2W02#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQP02HQ1N2W02%23

# LQP02HQ1N2W02#

末尾的“#”为包装规格代号。

0402 (01005) in mm (in inch), Higher Q

目前生产 RoHS REACH 125 ℃max. Film High Q Tight Tolerance 回流

## <品名（附包装代号）一览>

LQP02HQ1N2W02B　　LQP02HQ1N2W02E　　LQP02HQ1N2W02L

## 用途

| | |
|---|---|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。 |
| 可以使用的用途 | 民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |
| 推荐使用的用途 | 民用设备 |


## 参考信息

| 包装 | 规格 | 标准包装数量 |
|---|---|---|
| B | 散装袋 | 500 |
| E | 180mm纸带 (W8P2) | 15000 |
| L | 180mm压纹带 | 30000 |

| 质量 (标准值) | |
|---|---|
| 1个 | 0.085mg |

## 外观＆形状






| | |
|---|---|
| L | 0.4±0.02 |
| W | 0.2±0.02 |
| T | 0.30±0.02 |
| e1 | 0.14±0.03 |
| e2 | 0.14±0.03 |

(in mm)



**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQP02HQ1N2W02#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQP02HQ1N2W02%23

# LQP02HQ1N2W02#

末尾的“#”为包装规格代号。

## 规格

| | |
|---|---|
| L尺寸 | 0.4±0.02mm |
| W尺寸 | 0.2±0.02mm |
| T尺寸 | 0.3±0.02mm |
| 尺寸代码 inch (mm) | 01005 (0402) |
| 电感值 | 1.2nH±0.05nH |
| 电感值测定频率 | 500MHz |
| 额定电流(Itemp) *根据温度上升 | 800mA |
| 直流电阻(最大) | 0.06Ω |
| 工作温度范围（不含自身温度上升） | -55℃ to 125℃ |
| 磁屏蔽类型 | Non-Shielded |
| Q 以上 | 14 |
| Q 测定频率 | 500MHz |
| 自身谐振频率 (以上) | 12.8GHz |
| 品牌 | Murata |
| 系列名 | LQP02HQ_02 |



**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LQP02HQ1N2W02#的很新数据表。


http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LQP02HQ1N2W02%23


# LQP02HQ1N2W02#


末尾的“#”为包装规格代号。

## 特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。






**注意**
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。