

# LQH32NH560J23#

末尾的“#”为包装规格代号。

It can be used in 125 °C environment.




|                   |                |
|-------------------|----------------|
| < 品名 (附包装代号) 一览 > |                |
| LQH32NH560J23K    | LQH32NH560J23L |

## 用途

|         |                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                                                                                           |
| 可以使用的用途 | 民用设备,汽车[信息娱乐 / 舒适设备],汽车[动力总成 / 安全设备],植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |
| 推荐使用的用途 | 汽车[动力总成 / 安全设备]                                                                                                                           |

## 外观 & 形状



## 备注事项

When rated current is applied to the products, self-temperature rise shall be limited to 20°C max and inductance will be within ±10% of initial inductance value.

## 参考信息

| 包装 | 规格       | 标准包装数量 |
|----|----------|--------|
| K  | 330mm压纹带 | 7500   |
| L  | 180mm压纹带 | 2000   |

| 质量 (标准值) |       |
|----------|-------|
| 1个       | 0.06g |

- 注意**
- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
  - 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# LQH32NH560J23#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

规格

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| L尺寸                 | 3.2±0.3mm      |
| W尺寸                 | 2.5±0.2mm      |
| T尺寸                 | 2.0±0.2mm      |
| 尺寸代码 inch (mm)      | 1210 (3225)    |
| 电感值                 | 56μH±5%        |
| 电感值测定频率             | 1MHz           |
| 额定电流(Itemp) *根据温度上升 | 130mA          |
| 直流电阻(最大)            | 2.4Ω           |
| 直流电阻                | 2.00Ω±20%      |
| 磁屏蔽类型               | Non-Shielded   |
| Q 以上                | 40             |
| Q 测定频率              | 1MHz           |
| 自身谐振频率 (以上)         | 13MHz          |
| 品牌                  | Murata         |
| 工作温度范围              | -40°C to 125°C |
| 系列名                 | LQH32NH_23     |

注意

1.

本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2.




本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# LQH32NH560J23#

末尾的“#”为包装规格代号。

## 特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。



在3 / 3页

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。