

DLW21HN900SQ2#

末尾的“#”为包装规格代号。

目前生产

RoHS

REACH

< 品名（附包装代号）一览 >

DLW21HN900SQ2B

DLW21HN900SQ2L


用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备、植入式、手术、自动输药应用 以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C]、运 输、重工、商用能源相关应用除外的工业 设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质 量、管理、安全性，请参照本网站及规格 说明书等，并在确认实机性能与信赖性之 后使用。
推荐使用的用途	民用设备,USB2.0

包装信息

包装	规格	标准包装数量
B	散装袋	500
L	180mm压纹带	3000

外观&形状



注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLW21HN900SQ2#

末尾的“#”为包装规格代号。

特点

1. Small size and low profile (2.0x1.2x0.9mm).
Excellent noise suppression for sets of small and thin size.
2. High common mode impedance at high frequency effects excellent noise suppression performance.
3. Various common mode impedance from 67 to 180 ohm can be used, selected depending on noise level and signal frequency.
4. Suitable for differential signal line like USB2.0, IEEE1394 and LVDS, because DLW21H does not provide distortion to high speed signal transmission due to its high coupling. (USB2.0: DLW21HN900SQ2)
5. Small dimension enables higher density mounting

Applications

Common mode noise suppression of signal lines in high speed and high density digital equipment such as PCs and peripherals and telecommunications equipment.

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

DLW21HN900SQ2#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

规格

形状	SMD
尺寸代码(单位为mm)	2012
长度	2.0mm
长度公差	±0.2mm
宽度	1.2mm
宽度公差	±0.2mm
厚度	0.9mm
厚度公差	±0.1mm
共模阻抗(at 100MHz)	90Ω
共膜抗阻(at 100MHz)公差	±25%
额定电流	330mA
额定电流降低	No
额定电压	50Vdc
耐电压	125Vdc
直流电阻(max)	0.35Ω
直流电阻	0.35Ω max.
绝缘电阻(min.)	10MΩ
工作温度范围	-40°C to 85°C
质量(标准值)	0.009g
电路数目	1
工作温度范围(含自身温度上升)	No
品牌	Murata

注意


1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。


DLW21HN900SQ2#

末尾的“#”为包装规格代号。

产品数据




阻抗-频率特性




主要品种阻抗-频率特性

Equivalent Circuit (Note 1)



Note1: The Port/Pin No. of the Simulation Model provided by our company is as follows.



S-parameter: Port □
SPICE model: Pin □ (Pin5* connect to GND)

等效电路

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。