

# BLE32PN260SN1#

末尾的“#” 为包装规格代号。

目前生产

RoHS

REACH

| < 品名（附包装代号）一览 > |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| BLE32PN260SN1B  | BLE32PN260SN1K | BLE32PN260SN1L |


## 用途

|         |                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                                                                                                    |
| 可以使用的用途 | 民用设备、植入式、手术、自动输药应用<br>以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C]、运<br>输、重工、商用能源相关应用除外的工业<br>设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质<br>量、管理、安全性，请参照本网站及规格<br>说明书等，并在确认实机性能与信赖性之<br>后使用。 |
| 推荐使用的用途 | 民用设备                                                                                                                                               |

## 包装信息

| 包装 | 规格       | 标准包装数量 |
|----|----------|--------|
| B  | 散装袋      | 1000   |
| K  | 330mm压纹带 | 7000   |
| L  | 180mm压纹带 | 1500   |

## 外观&形状



**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# BLE32PN260SN1#

末尾的“#”为包装规格代号。

## 特点

- 1.Bead inductor BLE series is designed to function nearly as a resistor at noise frequencies, which greatly reduces the possibility of resonance and leaves signal wave forms undistorted.
- 2.The nickel barrier structure of the external electrodes provides excellent solder heat resistance.
- 3.BLE32PN series can be used in high current circuits due to its low DC resistance. It can match power lines to a maximum of 10A DC.

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# BLE32PN260SN1#

末尾的“#” 为包装规格代号。

规格

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 形状              | SMD            |
| 长度              | 3.2mm          |
| 长度公差            | ±0.2mm         |
| 宽度              | 2.5mm          |
| 宽度公差            | ±0.2mm         |
| 厚度              | 1.5mm          |
| 厚度公差            | +0.1mm/-0.2mm  |
| 工作温度范围          | -55°C to 125°C |
| 质量(标准值)         | 0.06g          |
| 电路数目            | 1              |
| 额定电流(at 85°C)   | 10A            |
| 额定电流(at 125°C)  | 10A            |
| 直流电阻(max)       | 1.6mΩ          |
| 阻抗(at 100MHz)   | 26Ω            |
| 阻抗(at 100MHz)公差 | ±10Ω           |
| 尺寸代码(单位为mm)     | 3225           |

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。


2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# BLE32PN260SN1#


末尾的“#”为包装规格代号。



## 产品数据



阻抗-频率特性



等效电路

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。