

IRQ-5/20-T110PVF-C

已经停产

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

特点

5V, 20A, Single Output, Quarter-brick, 57.6-160V Input Range, Positive Logic, "V" Pinout Option, Slotted Flanged Baseplate, RoHS

外观&形状



在1 / 2页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

IRQ-5/20-T110PVF-C

规格

输出功率 (W)Max	100W
Vin(V)	57.6V to 160V
Vin(V)typ	110V
Vout (V)	5V
Vout (V)typ	5V
线性调整率 (%)	-0.2% to 0.2%
负载调整率 (%)	-0.3% to 0.3%
隔离电压 (V)	3000V
效率(%)	85.5%
尺寸 (mm)W	57.9mm
尺寸 (mm)L	36.8mm
尺寸 (mm)T	12.7mm
工作温度(degC)	-40°C to 85°C
输出数 (#)	1
Iout (A)Max	20A
结构	1/4 Brick
封装	DIP
产品系列	IRQ
产品系列特点	100W Fully Regulated, Quarter-brick in an Encapsulated Package
品牌	Murata Power Solutions

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。