

NTE0505MC-R

目前生产

推荐

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

特点

5V 200mA, Single Output Isolated 1kVDC, DC-DC Converter,
4.5-5.5V Input, Tape and Reel format

外观&形状



在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

NTE0505MC-R

规格

输出功率 (W)Max	1W
Vin(V)	4.5V to 5.5V
Vin(V)typ	5V
Vout (V)	5V
Vout (V)typ	5V
线性调整率 (%)	-1.2% to 1.2%
负载调整率 (%)	15%
隔离电压 (V)	1000V
效率(%)	68%
尺寸 (mm)W	12.7mm
尺寸 (mm)L	11.2mm
尺寸 (mm)T	6.6mm
工作温度(degC)	-40°C to 85°C
输出数 (#)	1
Iout (A)Max	0.2A
封装	SMD
产品系列	NTE
产品系列特点	Isolated 1W Single Output SM DC-DC Converters
Regulation	Unregulated
品牌	Murata Power Solutions

注意

1.

本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2.

本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。